

Garant**SCMT 09T308, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7140-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7140-1
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min

Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje