

**Garant****SC.T 120404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 260765 HB7140-1 |
| GTIN           | 4045197819260   |
| Razred artikla | 21G             |

**Opis**

SC.T 120404 HB7140-1 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,3 mm/okr

**Tehnički opis**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 60 - 230 m/min     |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,5 - 2,5 mm       |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm             |
| Glavna primjena                   | M                  |
| Lomač odvojenih čestica           | VM                 |
| Uvjetovanost reza                 | lagano isprekidano |
| Vrsta                             | HB7140-1           |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Posmak f                         | 0,1 - 0,3 mm/okr                   |
| Fina/gruba obrada                | Polugruba obrada                   |
| Rezni materijal                  | HM                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 120404                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 4                                  |
| Tolerancija                      | M                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |