

Garant**SC.T 120408, Vrsta: HB7140-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120408 HB7140-1 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M
Vrsta	HB7140-1
Lomač odvojenih čestica	VM
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje