

Garant**TCMT 110202, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 260950 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819284 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

TCMT 110202 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 70 - 260 m/min |
| Vrsta | HB7140-1 |
| Lomač odvojenih čestica | VS |
| Glavna primjena | M |
| Uvjetovanost reza | lagano isprekidano |
| Dubina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TCMT 110202 |
| Broj zamjena/oštrica | 3 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |