

Garant**TCMT 110204, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110204 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7140-1
Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje