

**Garant****TC.T 110202, Vrsta: HB7140-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Razred artikla	21G

### Opis

TC.T 110202 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

### Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7140-1
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	M

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110202
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje