

**Garant****TC.T 110204, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260982 HB7140-1
GTIN	4045197819345
Razred artikla	21G

**Opis**

TC.T 110204 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7140-1
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje