

Garant**TC.T 16T304, Vrsta: HB7140-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 16T304 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7140-1
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Broj zamjena/oštrica	3
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje