

Garant**VBMT 160404, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261152 HB7140-1
GTIN	4045197819406
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160404 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	VS
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje