

**Garant****WCHX 060202, tip: SM**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268480 SM
GTIN	4045197470546
Razred artikla	21K

### Opis

**Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 11.  
prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 11 mm

Vrsta: HB7120

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 110 - 220 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 110 - 140 m/min

### Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 220 m/min
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	110 - 140 m/min
Tip	SM
Kutni radijus	0,4 mm
Dodatna primjena	M
Vrsta	HB7120
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 060202
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	11 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje