

**Garant****VB.T 160408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Razred artikla	21G

**Opis**

VB.T 160408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Lomač odvojenih čestica	VM
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 230 m/min
Vrsta	HB7140-1

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje