

**Garant**
**VC.T 110304, Vrsta: HB7140-1**


### Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 261366 HB7140-1 |
| GTIN           | 4045197819468   |
| Razred artikla | 21G             |

### Opis

VC.T 110304 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1  
 Lomač odvojenih čestica: VS  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 260 m/min

### Tehnički opis

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Dubina reza $a_p$       | 0,2 - 1,5 mm       |
| Vrsta                   | HB7140-1           |
| Lomač odvojenih čestica | VS                 |
| Uvjetovanost reza       | lagano isprekidano |
| Posmak $f$              | 0,1 - 0,3 mm/okr   |
| Kutni radijus           | 0,4 mm             |
| Glavna primjena         | M                  |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 70 - 260 m/min                     |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada                        |
| Rezni materijal                   | HM                                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | VCMT 110304                        |
| Broj zamjena/oštrica              | 2                                  |
| Tolerancija                       | M                                  |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |