

Garant
VC.T 110304, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 110304 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Vrsta	HB7140-1
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje