

Garant**VC.T 160408, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261459 HB7140-1
GTIN	4045197819529
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	lagano isprekidano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Vrsta	HB7140-1
Kutni radijus	0,8 mm

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje