

**Garant**

„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 2,25×D, lijevi, Ø DC: 10mm


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268468 10
GTIN	4045197470218
Razred artikla	21X

**Opis**
**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška s **potpornim vijencem**.

**Upotreba:**

Uzdužno, čeono i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

**Napomena:**

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Alat za bušenje i tokarenje koristite **kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.**

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 31
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 05T1..
Ø bušenja tolerancija D	0/+0,22 mm
Nazivni Ø D	10 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	42 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	22,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	16 mm

Duljina izboja L <sub>A</sub>	28 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

---

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 31	269028 31
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500