

Garant**„5 u 1“ alat za bušenje i tokarenje 1,5×D, lijevi, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268464 20
GTIN	4045197470119
Razred artikla	21X

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim hlađenjem.

Cilindrična drška.

Upotreba:

Uzdužno, čeono i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

- **Odaberite što veće polumjere zaobljenja.**
- **Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).**

Tehnički opis

Ø bušenja tolerancija D	0/+0,33 mm
Nazivni Ø D	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 35
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Ø drške D _s	25 mm
Korisna duljina L ₁	30 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Serija	„5 u 1“
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 35

269028 35

Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20