

Garant

Držać za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 12/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273757 12/2
GTIN	4045197584137
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	12 mm
Dubina utora t_{maks}	14 mm
Duljina glave L_1	31,5 mm
Širina utora w	2 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	12 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Pritezni vijak tip 4

279815 4

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500