

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 40 A = 120, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302256 25 |
| GTIN | 4045197287991 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 25 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm |
| Vanjski Ø D | 53 mm |
| Prihvat | SK 40 A = 120 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | ADB |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Rashladna jedinica tip CU1 | 354215 CU1 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1 | 354210 SU1 |
| Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 | 308740 40 |

| | |
|--|----------------|
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40 | 354225 40 |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308620 40 |