

**Garant**
**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273758 25/4
GTIN	4045197538444
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

Duljina glave $L_1$	48 mm
Dubina utora $t_{maks}$	28 mm
Vijak	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Širina utora w	4 mm
Funkcionalna širina $L_4$	26,5 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina drške b	25 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od  
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Pritezni vijak tip 7

279815 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600