

Garant**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 20/3Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273761 20/3L
GTIN	4045197643834
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost. 12,5xw (**dubina utora do 37,5 mm**)

Napomena:

Maksimalni \emptyset = ograničeni \emptyset obratka zahvaljujući izvedbi.

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Duljina glave L_1	54 mm
Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Širina utora w	3 mm
Dubina utora t_{maks}	37,5 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ukupna duljina L	150 mm
maksimalan \emptyset	75 mm
Širina drške b	20 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijačsa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Pritezni vijak tip 6	279815 6
Momentni odvijačsa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600