

Garant**WCHX 060204, tip: SM**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268482 SM
GTIN	4045197470607
Razred artikla	21K

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 11.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 11 mm

Vrsta: HB7120

Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 220 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 110 - 140 m/min

Tehnički opis

Dodatna primjena	M
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 220 m/min
Brzina reza v_c sporedna primjena	110 - 140 m/min
Tip	SM
Vrsta	HB7120
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 060204
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	11 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje