

Garant
Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273758 16/2
GTIN	4045197584021
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	14 mm
Duljina glave L_1	31,5 mm
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Širina utora w	2 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 5

279815 5

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600