

Garant**WCHX 060204, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	268482 UNI
GTIN	4045197470621
Razred artikla	21K

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 11.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 11 mm

Vrsta: HB7130

Brzina reza v_c glavna primjena: 65 - 200 m/min

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	65 - 200 m/min
Glavna primjena	UNI
Vrsta	HB7130
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 060204
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	11 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje