

Garant
Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 12/3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost. $6,5 \times w$

Napomena:

Maksimalni \emptyset = ograničeni \emptyset obratka zahvaljujući izvedbi.

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Dubina utora t_{maks}	20 mm
Širina utora w	3 mm
Duljina glave L_1	35 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkcionalna širina L_4	12 mm
Ukupna duljina L	150 mm
maksimalan \emptyset	40 mm
Širina drške b	12 mm
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 4	279815 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500