

Garant
Držač za unutarnje ubodno tokarenje, desno, Promjer drške DS / širina utora W: 25/2mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273790 25/2
GTIN	4045197485243
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

t_{maks} unutarnja obrada	6 mm
Širina utora w	2 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Udaljenost vrha od osi	19 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	32 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	40 mm
\varnothing drške D_s	25 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Pritezni vijak tip 8

279815 8

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500