


**Garant****OZ stezna matica, Stezno područje stezne glave: 2-16mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 309670 2-16   |
| GTIN           | 4045197292155 |
| Razred artikla | 31Z           |

**Opis****Izvedba:**

- Matica je otvrdnjena za uporabu i brušena sa svih strana.
- S tlačnim prstenom na kugličnim ležajevima radi veće sile stezanja i s manjim radijalnim odstupanjima.

**Odgovara:**

Stezne glave za OZ čahure, br. 300695; 302460; 302462; 302475 i br. 302477.

**Tehnički opis**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Ukupna duljina               | 24 mm      |
| Stezno područje stezne glave | 2 - 16 mm  |
| maksimalni stezni moment     | 100 Nm     |
| Navoji                       | M33×1,5    |
| Vanjski Ø D                  | 43 mm      |
| Standard                     | DIN 6388 D |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna matica                     |

---

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| C ključs kljunom za vanjski Ø matice 40/42 mm | 628400 40/42 |
|---|--------------|