

Garant
Držac za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 16/3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273757 16/3
GTIN	4045197538321
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
Duljina glave L_1	37 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dubina utora t_{maks}	21 mm
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Pritezni vijak tip 5

279815 5

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600