

**Garant****Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 25/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273791 25/2
GTIN	4045197485342
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\min}$	32 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Udaljenost vrha od osi	19 mm
$t_{\max}$ unutarnja obrada	6 mm
Širina utora w	2 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače	40 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	25 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

---

**Pribor**

Pritezni vijak tip 8	279815 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500