


Garant**OZ stezna matica, Stezno područje stezne glave: 2-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Matica je otvrdnjena za uporabu i brušena sa svih strana.
- S tlačnim prstenom na kugličnim ležajevima radi veće sile stezanja i s manjim radijalnim odstupanjima.

Odgovara:

Stezne glave za OZ čahure, br. 300695; 302460; 302462; 302475 i br. 302477.

Tehnički opis

Ukupna duljina	30 mm
Navoji	M48x2
maksimalni stezni moment	180 Nm
Stezno područje stezne glave	2 - 25 mm
Vanjski Ø D	60 mm
Standard	DIN 6388 D

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica

Pribor

C ključs kljunom za vanjski Ø matice 58/62 mm	628400 58/62
---	--------------