

**Garant****Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 32/5mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 273756 32/5   |
| GTIN           | 4045197531643 |
| Razred artikla | 21W           |

**Opis****Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Napomena:**

Od širine utora 6 mm pri  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times$  širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dubina utora $t_{\text{maks}}$ | 25 mm                 |
| Funkcionalna širina $L_4$      | 26,5 mm               |
| Širina utora w                 | 5 mm                  |
| Duljina glave $L_1$            | 43 mm                 |
| Vijak                          | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Ukupna duljina L               | 170 mm                |
| Širina drške b                 | 32 mm                 |
| Primjena                       | lijevi                |
| Unutarnje hlađenje             | ne                    |
| moguće aksijalno probijanje    | da                    |

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX30

674248 TX30

Momentni odvijačsa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Pritezni vijak tip 7

279815 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600