

Garant**WCHX 070304, tip: UNI**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268484 UNI |
| GTIN | 4045197470683 |
| Razred artikla | 21K |

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 15.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 15 mm

Vrsta: HB7130

Brzina reza v_c glavna primjena: 65 - 200 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Glavna primjena | UNI |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Tip | UNI |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 65 - 200 m/min |
| Vrsta | HB7130 |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WCHX 070304 |
| Broj zamjena/oštrica | 3 |
| prikladno za alat $\varnothing D_c$ | 15 mm |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje