


Garant**OZ stezna matica, Stezno područje stezne glave: 4-32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Matica je otvrdnjena za uporabu i brušena sa svih strana.
- S tlačnim prstenom na kugličnim ležajevima radi veće sile stezanja i s manjim radijalnim odstupanjima.

Odgovara:

Stezne glave za OZ čahure, br. 300695; 302460; 302462; 302475 i br. 302477.

Tehnički opis

Ukupna duljina	33,5 mm
maksimalni stezni moment	220 Nm
Navoji	M60×2,5
Stezno područje stezne glave	4 - 32 mm
Vanjski Ø D	72 mm
Standard	DIN 6388 D

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stejna matica