

Garant**WCHX 10T304, tip: SM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268492 SM
GTIN	4045197470904
Razred artikla	21K

Opis**Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 20.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 20 mm

Vrsta: HB7120

Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 220 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 110 - 140 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c sporedna primjena	110 - 140 m/min
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 220 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Tip	SM
Vrsta	HB7120
Rezni materijal	HM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 10T304
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje