

Garant**Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 32/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273791 32/2
GTIN	4045197679680
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Širina utora w	2 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{maks} unutarnja obrada	10 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	39 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	50 mm
\varnothing drške D_s	32 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Pritezni vijak tip 8

279815 8

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500