

Garant
Mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h₅ /širina utora w: 32/2 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273780 32/2
GTIN	4045197607287
Razred artikla	21W

Opis

Upotreba:

U kombinaciji s pločicama za odrezivanje br. 273656 – 273670.

Odgovara :

Držač br. 273984 – 273994 ili 319132 – 319133 (VDI držač).

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

moguće aksijalno probijanje: ne

za maksimalni Ø obratka: 60 mm

Visina h₁: 25 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 150 mm

Tehnički opis

za maksimalni Ø obratka	60 mm
Širina utora w	2 mm
Visina mača h ₅	32 mm
Visina h ₁	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	150 mm
Primjena	neutralno

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač