

**Garant****WCHX 10T304, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268492 UNI
GTIN	4045197470928
Razred artikla	21K

**Opis****Odgovara:**

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 20.  
prikladno za alat  $\varnothing D_c$ : 20 mm

Vrsta: HB7130

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 65 - 200 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	UNI
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	65 - 200 m/min
Tip	UNI
Vrsta	HB7130
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WCHX 10T304
Broj zamjena/oštrica	3
prikladno za alat $\varnothing D_c$	20 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje