

Garant**WCHX 10T308, tip: ALU**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 268494 ALU |
| GTIN | 4045197470942 |
| Razred artikla | 21K |

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463 – 268468; veličina 20.
prikladno za alat $\varnothing D_c$: 20 mm

Vrsta: HU70AL

Brzina reza v_c glavna primjena: 300 - 600 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 180 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 300 - 600 m/min |
| Glavna primjena | N |
| Brzina reza v_c sporedna primjena | 180 m/min |
| Tip | ALU |
| Dodatna primjena | K |
| Vrsta | HU70AL |
| Rezni materijal | HM |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WCHX 10T308 |
| Broj zamjena/oštrica | 3 |
| prikladno za alat $\varnothing D_c$ | 20 mm |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |