

**Garant**
**Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 12/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273761 12/3
GTIN	4045197485199
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.  $6,5 \times w$

**Napomena:**

Maksimalni  $\varnothing$  = ograničeni  $\varnothing$  obratka zahvaljujući izvedbi.

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

Dubina utora $t_{\text{maks}}$	20 mm
Funkcionalna širina $L_4$	12 mm
Vijak	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Širina utora w	3 mm
Duljina glave $L_1$	35 mm
Ukupna duljina L	150 mm
maksimalan $\varnothing$	40 mm
Širina drške b	12 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 4	279815 4
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500