

**Garant**
**Držak za unutarnje ubodno tokarenje, desno, Promjer drške DS / širina utora W: 20/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273790 20/3
GTIN	4045197485274
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	14,5 mm
Širina utora w	3 mm
Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\min}$	25 mm
$t_{\max}$ unutarnja obrada	6 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Duljina izboja $L_1$ za uvučene držače	30 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	20 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

---

**Pribor**

Pritezni vijak tip 8

279815 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500