

**Stezna glava mekana, SK 65, Ø početnog bušenja: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329936 8
GTIN	2050001922663
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

Glatka (smanjena tvrdoća 40 HRC u provrtu) za istokarivanje / bušenje.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji **dostupne na upit!**

Tehnički opis

Ø početnog bušenja	8 mm
Prihvat	SK 65
Vrsta proizvoda	Stezna glava

