

Garant**Prsten za glodaču glavu, DIN 6366, za trn Ø: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309870 22
GTIN	4045197273864
Razred artikla	39Z

Opis

Izvedba:

Prsten za prihvat glodače glave s poprečnim žlijebom kod natičnog trna za Kombi glodalo ili usadnika glave noža.

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.

Tehnički opis

Širina pritezača B-0,2	12 mm
za trn Ø	22 mm
Širina kraka	10 mm
Standard	DIN 6366
Vrsta proizvoda	Povodni prsten

