

HAINBUCH**Stezna glava s poprečnim žljebovima, SK 80, stezni Ø (s povećanjem od 1 mm): 9 mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	329942 9
GTIN	2050001923462
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.

Poprečno ozubljena za sirovi materijal, mali Ø.

Upotreba:

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

Napomena:

Stezne glave posebnog profila prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.
Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave prema želji dostupne na upit!

Tehnički opis

Stezni Ø	9 mm
Tvrdoća	60 HR
Profil	okruglo

Površina stezanja	Poprečni žljebovi
Duljina D (L)	53 mm
Prihvat	SK 80
Vrsta proizvoda	Stezna glava