

Garant**Prsten za glodaču glavu, DIN 6366, za trn Ø: 27mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309870 27 |
| GTIN | 4045197273871 |
| Razred artikla | 39Z |

Opis

Izvedba:

Prsten za prihvat glodače glave s poprečnim žlijebom kod natičnog trna za Kombi glodalo ili usadnika glave noža.

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------------|
| Širina kraka | 12 mm |
| Širina pritezača B-0,2 | 12 mm |
| za trn Ø | 27 mm |
| Standard | DIN 6366 |
| Vrsta proizvoda | Povodni prsten |

