

**Garant****HSK cijev za rashladno sredstvo, za HSK: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309880 32
GTIN	2050001707819
Razred artikla	39Z

**Opis****Izvedba:**

Posebno O-prstenje do 120 bar, pokretljivost od  $\pm 1^\circ$ , polirano, s 2 brtve.

**Brtve Viton® otporne su na rashladnu tekućinu.**

- Polirana površina, kaljena i obrađena postupkom posmeđivanja.
- Dva polirana prijelazna radijusa.
- Potpuna pokretljivost zahvaljujući dvama o-prstenima.
- Kaljene navojne čahure s valjanim, stlačenim vanjskim navojima.

**Opis:**

**HSK-cijev za rashladno sredstvo** – mali element s velikim učinkom! Za do nekoliko tisuća zamjena alata dnevno važno je osigurati čisto i prije svega sigurno sučelje između cijevi za rashladno sredstvo i brtve strojnog vretena.

**Odgovara:**

HSK prihvati alata.

**Tehnički opis**

Ø D	6 mm
prikladno za prihvati	HSK 32
Navoj M	M10×1
Ukupna duljina	26 mm
maksimalni tlak	120 bar

Pokretljivost kutnika	±1 stupanj
Obrada površine	polirano
Vrsta proizvoda	Cijev za rashladno sredstvo

---

**Pribor**

Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 32	309890 32
--	-----------