

**Brzoizmjenjivi držač alata WB unutarnja obrada, tip / Unutarnji Ø R: 2/40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Razred artikla	33P

**Opis****Upotreba:**

Za prihvat **konusnih tuljaka Morse**, tuljaka s prorezom i za **izravan** prihvat **velikih tokarenih šipki** (tip WB).

**Tehnički opis**

Unutarnji Ø R	40 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač

**Pribor**

Stezni tuljakza MK dršku tip 2/4	316240 2/4
Stezni tuljakza cilindričnu dršku tip / Stezni Ø 2/10 mm	316260 2/10
Stezni tuljakza cilindričnu dršku tip / Stezni Ø 2/15 mm	316260 2/15

Stezni tuljakza MK dršku tip 2/3	316240 2/3
Stezni tuljakza cilindričnu dršku tip / Stezni Ø 2/12 mm	316260 2/12
Stezni tuljakza cilindričnu dršku tip / Stezni Ø 2/16 mm	316260 2/16
Stezni tuljakza cilindričnu dršku tip / Stezni Ø 2/32 mm	316260 2/32
Stezni tuljakza cilindričnu dršku tip / Stezni Ø 2/20 mm	316260 2/20
Stezni tuljakza cilindričnu dršku tip / Stezni Ø 2/25 mm	316260 2/25