

**Kratka konusna prirubnica glave DIN 55027, Ø d1 / konus: 160/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Fino obrađena sa svih strana.

Upotreba:

Za naknadnu ugradnju na steznu glavu s upuštenim prihvatom prema DIN 6350 A. **Stezne glave s integriranim kratkim konusom preferiraju se zbog manje slobodne duljine.**

Za glave vretena **DIN 55027** odnosno ISO 702/III (isto kao stara norma **DIN 55022**) s vijcima i maticama s vijencem.

Materijal:

Čelik C45

Tehnički opis

Debljina B	21 mm
Ø konusa D ₂	82,575 mm
Veličina konusa	5
Broj vijčanih svornjaka	4

Vanjski Ø d ₁	160 mm
Vrsta proizvoda	Pribor za stezne glave za tokarenje