

**Kratka konusna prirubnica glave DIN 55027, Ø d1 / konus: 200/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	317500 200/5
GTIN	4019208078670
Razred artikla	33R

**Opis****Izvedba:**

Fino obrađena sa svih strana.

**Upotreba:**

**Za naknadnu ugradnju** na steznu glavu s upuštenim prihvatom prema DIN 6350 A. **Stezne glave s integriranim kratkim konusom preferiraju se zbog manje slobodne duljine.**

Za glave vretena **DIN 55027** odnosno ISO 702/III (isto kao stara norma **DIN 55022**) s vijcima i maticama s vijencem.

**Materijal:**

Čelik C45

**Tehnički opis**

Debljina B	21 mm
Ø konusa D <sub>2</sub>	82,575 mm
Veličina konusa	5
Vanjski Ø d <sub>1</sub>	200 mm

Broj vijčanih svornjaka	4
Vrsta proizvoda	Pribor za stezne glave za tokarenje