

**Garant****Hidraulička stezna glava HT s rupama rashladnog kanala, HSK-63 kratko,  
Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307553 20
GTIN	4045197644848
Razred artikla	31H

**Opis****Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

**Prednost:**

- Mogućnost prenošenja velikih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže i optimalna kvaliteta obrade površine, duži vijek trajanja i zaštita vretena.

**Upotreba:**

- Posebice kod teške obrade glodanjem.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

**Dio isporuke:**

Uključuje šestokutni ključ s T ručicom.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijska čahura br. 302135 - 302187.

**Napomena:**

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	54 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
odgovarajući redukcijaska čahura	302150; 302155; 302160; 302165
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Vanjski Ø D	52,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 16 mm	302160 16
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 14 mm	302160 14
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302160 4
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 12 mm	302155 12
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302155 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302160 3
	302160 5

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 14 mm

302155 14

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 12 mm

302160 12

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm

302155 6

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm

302155 3

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm

302155 5

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm

302160 8

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm

302155 4

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 10 mm

302160 10

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 16 mm

302155 16

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 10 mm

302155 10

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm

302160 6