

**Kratka konusna prirubnica glave DIN 55027, Ø d1 / konus: 200/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	317500 200/6
GTIN	4019208078687
Razred artikla	33R

Opis**Izvedba:**

Fino obrađena sa svih strana.

Upotreba:

Za naknadnu ugradnju na steznu glavu s upuštenim prihvatom prema DIN 6350 A. **Stezne glave s integriranim kratkim konusom preferiraju se zbog manje slobodne duljine.**

Za glave vretena **DIN 55027** odnosno ISO 702/III (isto kao stara norma **DIN 55022**) s vijcima i maticama s vijencem.

Materijal:

Čelik C45

Tehnički opis

Broj vijčanih svornjaka	4
Ø konusa D ₂	106,39 mm
Vanjski Ø d ₁	200 mm
Veličina konusa	6

Debljina B	23 mm
Vrsta proizvoda	Pribor za stezne glave za tokarenje