

Garant**Hidraulička stezna glava HT, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307555 12
GTIN	4045197586971
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijских čahura.

Prednost:

- Mogućnost prenošenja velikih momenata (550 Nm), čime se postiže sigurnost procesa.
- Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže i optimalna kvaliteta obrade površine, duži vijek trajanja i zaštita vretena.

Upotreba:

- Posebice kod teške obrade glodanjem.
- Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje šestokutni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijска čahura br. 302135 - 302187.

Napomena:

Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.

Tehnički opis

odgovarajući redukcijска čahura	302140; 302135
---------------------------------	----------------

Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Korisna duljina L ₁	56 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Vanjski Ø D	52,5 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm	302135 3
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302140 6
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm	302135 5
Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302135 6
Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm	302140 4

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm

302140 3

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm

302140 5

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm

302135 4